


# 艾克姆®促进剂 ZDEC-75GE F140

## 促进剂 ZDEC (ZDC)

活性成分



二乙基二硫代氨基甲酸锌

分子式:  $C_{10}H_{20}N_2S_4Zn$

分子量 M.W.: 361.93

CAS 号: 14324-55-1

EINECS 号: 238-270-9

**性能:** ZDEC 在天然橡胶和 SBR、NBR、EPDM 等合成橡胶中的硫化速度很快。秋兰姆和噻唑类促进剂的加入可延迟起始硫化, 提高加工安全性。与 ZDBC 相比, ZDEC 的焦烧时间较长而总的硫化时间更短。碱性促进剂对它有活化作用, 少量的 ZDEC 可作为硫醇类或秋兰姆类促进剂的副促进剂。ZDEC 可改善硫化胶的拉伸强度和回弹性, 在 NR 和 IR 中应加入抗氧剂以提高耐热性能。

用量: NR, 0.6-1.0 phr; 用作副促进剂, 0.1-0.2 phr;

SBR/ NBR, 0.6-1.2 phr; 用作副促进剂, 0.1-0.2 phr;

EPDM, 1.5-2.5 phr。

**典型数据:**

初熔点:  $\geq 174^\circ C$

含量:  $\geq 97\%$

锌含量: 17.0-19.0%

加热减量:  $\leq 0.5\%$

63  $\mu m$  筛余物:  $\leq 0.5\%$

高分散母胶粒

产品名称	活性含量 %	颜色	过滤网 (目数)	载体类型*	硫元素, % 典型值	密度 (g/cm <sup>3</sup> ) 典型值
Actmix® ZDEC-75GE F140	75	白色颗粒	100	EPDM/EVM	25.5	1.25

\* 载体类型可根据客户需求而定做, 除 EPDM/EVM 载体外, 也可支持丁腈橡胶、丁苯橡胶、丙烯酸酯橡胶和氯醇橡胶载体。

安全与毒性:

请参照有关产品安全资料 (SDS);

包装与储存:

25 公斤装, 聚乙烯袋内衬的纸箱; 600 公斤/托盘;

阴凉、干燥处, 原包装密封存放 1 年。

与传统粉状 ZDEC 相比, 艾克姆® ZDEC-75GE F140 具有以下优点:

原料 ZDEC 100  $\mu m$  全部过筛, 加工为母胶粒后不会产生粉尘飞扬, 对皮肤不会产生过敏现象, 保护操作工的健康;

母胶粒 ZDEC-75 由于用橡胶载体预分散, 有效保证 ZDEC 的活性;

母胶粒室温下不粘团, 使配料方便、准确;

较低温度下 (如 50  $^\circ C$ ) 具有较低的门尼粘度, 改善 ZDEC 在胶料中的分散质量;

母胶粒造粒时同时过滤, 不含有杂质, 在做挤出制品时不会产生堵塞滤网, 降低废品率, 提高生产效率;

与不同橡胶具有很好的相容性。

注: G-表示颗粒, P-表示片状, E-表示以 EPDM 做载体, N-表示以 NBR 做载体, S-表示以 SBR 做载体, A-表示以 ACM 做载体, EO-表示以 ECO 做载体, F140 表示过滤及过滤网的微米数。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我们会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。

Actmix® ZDEC-75GE F140

产品技术说明书 (TDS) 版本 1.3

## 宁波艾克姆新材料有限公司

电话: 0574-87468726

传真: 0574-88002102

Email: [dychem@actmix.cn](mailto:dychem@actmix.cn)

网址: [www.actmix.cn](http://www.actmix.cn)